

# リターナブル容器のラベルを剥がす作業負担を軽減



## 現場の課題

- ・ リターナブル容器に貼る情報ラベルをきれいに剥がしたい
- ・ 複数種類ある容器やラベルを問わず、ラベルを剥がす作業の負担を軽減したい
- ・ 容器自体に凸加工を施すのはコストがかかる

## 透明シボシールのご提案

### ✓ ラベル剥がしが簡単・きれいに

表面に施した樹脂製シボ（凸）加工により、上から貼る情報ラベルの糊面と点で接するため、ラベルが簡単に剥がせ、作業の時間短縮に役立ちます。

### ✓ 様々なリターナブル容器に使えます

フィルム基材にシボ加工を施すことで、従来の当社パットラベル※より耐久性・耐水性・汎用性が向上し、様々なリターナブル容器に使用することができます。またRFIDラベルを貼ることも可能です。

### ✓ リターナブル容器に「貼るだけ」

リターナブル容器にシボシールを貼るだけで、容器の加工などにかかるコストは発生しません。取り付けのための器具も必要なく、誰でも簡単に運用できます。

※当社パットラベル：ホイル紙・エンボス紙による凸加工品



**サイズ・基材・印刷内容をお客様の運用に合わせたオリジナル仕様も可能です。  
弊社営業までお問い合わせください。**

●ご使用環境、ご使用の容器・情報ラベルでの事前テストをお願いします。●屋内常温環境を想定した材質・印刷です。高温・低温環境、多湿・ドライ環境のご使用は避けてください。●容器へのシボシール貼り付けは、常温常湿環境下で容器表面の汚れ、水分などを十分拭き取ってから行ってください。●容器の素材・特性・表面加工・付着物などによっては、十分な接着が得られない場合や、剥がれが発生する場合があります。●シボシールの上に貼る情報ラベルは強粘ラベルをご使用ください。●ご使用環境及び情報ラベルの仕様によって、情報ラベルの剥がれ、脱落、糊残りが発生する場合があります。●シボの潰れ、表面に糊残りが発生した場合は、シボシール自体を新しいものに貼り換えてください。●あらゆる運用を想定している商品ではありません。●非在庫品です。（受注生産）●印刷特性上、シボの変形が微重発生します。ご使用上、支障をきたすものではありません。予めご了承ください。

